

Patentierte TempC Membran

Ein Garant für beste Messperformance

Druck- und Differenzdrucktransmitter mit angebauten Kapillaren haben sich in drucküberlagerten Behältern zur Füllstands- und Druckmessung bewährt; sicher und zuverlässig verrichten sie ihre Messaufgabe.

Endress+Hauser hat nun die TempC Membran entwickelt um die Sicherheit und die Produktivität Ihrer Prozesse weiter zu erhöhen und dabei gleichzeitig die Anschaffungs- und Lebenszykluskosten zu senken.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

Steigern Sie Ihre Produktivität und Rentabilität

- Messgenauigkeit bis zu Faktor 5 höher
- Kostenersparnis durch Verwendung kleinerer Flansche und Prozessanschlüsse
- Verzicht auf bisher verwendete Adapter

Erhöhen Sie Ihre Anlagen- und Betriebssicherheit

- Erhöhte Genauigkeit durch geringere Temperatureffekte
- Reduktion von Leckage-Punkten durch Verzicht auf Adapter



Druckmittler mit patentierter TempC Membran-Technologie

Die patentierte TempC Membran (Temperature Compensatory Membrane) garantiert höchste Prozesssicherheit, umfangreiche Kosteneinsparung und beste Gesamtperformance.

Ihr Nutzen:

- Erhöhen Sie bis zu 5-fach Ihre Messgenauigkeit durch Minimierung der Umgebungstemperatur- und Prozesstematureinflüsse
- Sparen Sie Platz und Kosten durch:
 - Verwendung von kleineren Prozessanschlüssen bei gleicher Messgenauigkeit im Vergleich zu größeren Prozessanschlüssen
 - Verzicht auf bisher verwendete Prozessadapter
 - Reduzierung der Leckage Punkte im Vergleich zu klassischen Messungen mit Impulsleitungen



Scannen Sie den QR-Code um die **Animation TempC Membran** zu sehen.

Produkte mit TempC Membran



Cerabar M PMP55



Cerabar S PMP75



Deltabar S FMD77



Deltabar S FMD78



Deutschland

Endress+Hauser
Messtechnik
GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
Fax 0800 EHFAXEN
Fax 0800 3432936
www.de.endress.com

Vertrieb

Beratung
Information
Auftrag
Bestellung

Tel 0800 EHVERTRIEB
Tel 0800 3483787
info@de.endress.com

Service

Technischer Support
Vor-Ort-Service
Ersatzteile/Reparatur
Kalibrierung

Tel 0800 EHSERVICE
Tel 0800 3473784
service@de.endress.com

Technische Büros

Hamburg
Berlin
Hannover
Ratingen
Frankfurt
Stuttgart
München

Österreich

Endress+Hauser
GmbH
Lehnergasse 4
1230 Wien

Tel +43 1 880 560
Fax +43 1 880 56335
info@at.endress.com
www.at.endress.com

Schweiz

Endress+Hauser
Metso AG
Kägenstraße 2
4153 Reinach

Tel +41 61 715 7575
Fax +41 61 715 2775
info@ch.endress.com
www.ch.endress.com

INO1112P/11/DE/02.18
71391377